

MOTIP Leather Conditioner

N. ordine: 000708, 000754

Informazioni tecniche



Trattamento pelle MOTIP deterge, nutre e protegge superfici in pelle o eco-pelle dell'auto. Ammorbidisce la pelle e riduce l'adesione dello sporco.

Qualità & proprietà

- Facile da usare
- Elevato potere pulente
- Riduce l'adesione dello sporco
- Deterge le pelle
- Flacone: Contiene silicone/senza solventi
- Spray: Contiene vaselina/senza silicone

Dati fisici e chimici

- Base:
 - ◊ Vaselina con profumo
 - ◊ Cera PE
- Nome colore: Trasparente
- Odore: Cuoio
- Superfici: Pelle e similpelle
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Tensione di vapore: 3500/20 bar
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Stabilità di conservazione:
 - ◊ 10 y
 - ◊ 5 y
- Contenuto:
 - ◊ 600 ML
 - ◊ 500 ML

Come usare

- Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione prima dell'uso e agire con cautela.
- L'aerosol deve essere a temperatura ambiente. Temperatura di lavorazione ottimale da 5 a 30 °C.
- Agitare la bomboletta prima dell'uso.
- Prima dell'uso eseguire un test di compatibilità in un punto nascosto.
- La superficie deve essere asciutta.
- Distribuire uniformemente il prodotto con un panno umido ed lasciar agire brevemente
- Lucidare con un panno pulito e asciutto

Rispettoso dell'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare formulazioni senza ingredienti limitati o critici e a ottenere le migliori prestazioni possibili. I tappi e gli imballaggi sono realizzati in materiale riciclabile.

Smaltimento

Devono essere gettate solo le lattine completamente svuotate nel cestino di riciclaggio o nel contenitore appropriato per i rifiuti recuperabili. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Marchatura/etichettatura

Tutti i prodotti fabbricati da European Aerosols sono conformi alle normative di etichettatura in base alle Linee guida per la preparazione 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono a TRGS 200 e TRG 300, nonché alle linee guida per aerosol 75/324/EWG nella versione effettivamente valida.

A partire dal 8. Dicembre 2023 – Questa versione sostituisce tutte le versioni rilasciate in precedenza.